

logo

08. Août 2023

Responsible according to press law:

Christian Österle

QR code



[Download/View press release and press images.](#)

L'idéal pour les espaces restreints

Bicylindre antirotation DGTZ de Festo

Le bicylindre DGTZ de Festo est court, plat et extrêmement polyvalent. La polyvalence est assurée par les possibilités de montage sur les quatre côtés de ce bicylindre rigide et donc anti-rotation et sans entretien. Le DGTZ de Festo est beaucoup plus court que les bicylindres conventionnels. Il soutient ainsi la tendance vers des machines plus petites, moins encombrantes et plus légères, ce qui peut avoir un effet positif sur les coûts de transport.

L'entraînement et le guide partagent un seul boîtier et n'ont donc pas besoin de beaucoup d'espace. La grande rigidité est due au guidage à palier lisse avec des tiges de guidage de grand diamètre et deux douilles à palier lisse. Les courses standard sont de 10 à 100 mm.

Montage rapide et flexible

Le bicylindre robuste et précis a un couple et une force latérale minimaux. Et les différentes options de montage permettent un montage rapide. Ceci est également facilité par la configuration redondante des trous de montage, des supports de capteur et des ports d'alimentation.

Le DGTZ fait partie de la Festo Core Range, ce qui signifie des délais de livraison courts et une disponibilité mondiale. Avec son prix attractif et sa longue durée de vie, le bicylindre robuste convient à de nombreuses applications.

Photos de presse



Bicylindre DGTZ

Le bicylindre DGTZ polyvalent avec quatre surfaces de montage, trois surfaces de fixation de charge utile et deux surfaces de fixation de capteur.