

Sistema Remote IO CPX-AP-A

Sistema Remote IO CPX-AP-A, progettata per offrire la massima produttività e versatilità nel vostro ambiente industriale.

Con CPX-AP-A, potrete usufruire di una connettività perfetta grazie alle interfacce Ethernet standard. La configurazione nativa in TIA Portal, RSLOGIX 5000 e CoDeSys semplifica notevolmente l'integrazione nella vostra attuale infrastruttura.

Un punto di forza di CPX-AP-A è la sua eccezionale capacità di integrazione con l'intera famiglia di prodotti AP, tra cui CPX-AP-I, VTUG e MPAL. Questo vi permetterà di espandere e personalizzare il vostro sistema in modo efficiente e flessibile.

In termini di prestazioni, CPX-AP-A offre una velocità di trasferimento dati fino a 200 Mbit/s, garantendo una comunicazione in tempo reale. Con la possibilità di collegare fino a 15 moduli centralizzati e 80 decentralizzati, avrete a disposizione flessibilità di architettura per l'intero sistema RIO. Inoltre, si integra perfettamente con CPX-AP-I e VTUG, offrendo una vasta gamma di possibilità per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative.

Realizzata con materiale in polimero robusto e resistente alle fiamme, CPX-AP-A rappresenta una soluzione affidabile e sicura.

La costruzione senza tiranti consente un assemblaggio rapido del terminale e l'aggiunta semplice dei moduli, così da ridurre i tempi di fermo e migliorare l'efficienza. A questo si aggiunge la funzionalità di esclusione dei guasti, che permette di implementare applicazioni di sicurezza di livello PLd senza la necessità di dispositivi speciali aggiuntivi.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di migliorare la vostra infrastruttura industriale con CPX-AP-A.

Press Images

18. Aprile 2024

Responsible
according to press
law:
Christian Österle



Download/View press
release and press
images.