

logo

18. Aprile 2024

Responsible according to press law:

Christian Österle

QR code



Download/View press release and press images.

Sistema Remote IO CPX-AP-A

Sistema Remote IO CPX-AP-A, progettata per offrire la massima produttività e versatilità nel vostro ambiente industriale.

Con CPX-AP-A, potrete usufruire di una connettività perfetta grazie alle interfacce Ethernet standard. La configurazione nativa in TIA Portal, RSLOGIX 5000 e CoDeSys semplifica notevolmente l'integrazione nella vostra attuale infrastruttura.

Un punto di forza di CPX-AP-A è la sua eccezionale capacità di integrazione con l'intera famiglia di prodotti AP, tra cui CPX-AP-I, VTUG e MPAL. Questo vi permetterà di espandere e personalizzare il vostro sistema in modo efficiente e flessibile.

In termini di prestazioni, CPX-AP-A offre una velocità di trasferimento dati fino a 200 Mbit/s, garantendo una comunicazione in tempo reale. Con la possibilità di collegare fino a 15 moduli centralizzati e 80 decentralizzati, avrete a disposizione flessibilità di architettura per l'intero sistema RIO. Inoltre, si integra perfettamente con CPX-AP-I e VTUG, offrendo una vasta gamma di possibilità per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative.

Realizzata con materiale in polimero robusto e resistente alle fiamme, CPX-AP-A rappresenta una soluzione affidabile e sicura.

La costruzione senza tiranti consente un assemblaggio rapido del terminale e l'aggiunta semplice dei moduli, così da ridurre i tempi di fermo e migliorare l'efficienza. A questo si aggiunge la funzionalità di esclusione dei guasti, che permette di implementare applicazioni di sicurezza di livello PLd senza la necessità di dispositivi speciali aggiuntivi.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di migliorare la vostra infrastruttura industriale con CPX-AP-A.

Immagini stampa

Informazioni su Festo

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre

più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.